



Philips Purificación aire y agua

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Información general

Base del casquillo	G5
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz

Depreciación en vida útil	20 %
---------------------------	------

Operativos y eléctricos

Consumo de energía	20,25 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,450 A
Voltaje (nom.)	45 V

Mecánicos y de carcasa

Peso neto (pieza)	29,900 g
-------------------	----------

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,4 mg
-----------------------------------	--------

UV


Radiación UV-C en 100 h	6,0 W
-------------------------	-------

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TUV 20W FAM/10X25CC
Nombre completo del producto	TUV 20W FAM/10X25CC
Full EOC	872790081385200
Código de pedido	81385200


Código 12NC	928003404013
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900813852
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	250
Embalaje con código EAN/UPC	8727900813876

Plano de dimensiones



Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 20W FAM/10X25CC	16 mm	405,1 mm	402,7 mm	412,2 mm	398 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 20W FAM/10X25CC

