



Lampe:

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- DANGER : produit ultra violet du groupe de risques 3. Ces lampes émettent un rayonnement UV haute puissance pouvant causer de graves blessures au niveau de la peau et des yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un produit dénué de protection. Utilisez uniquement dans un environnement clos protégeant les utilisateurs des rayonnements.
- Les plantes et/ou matières exposées à des rayons UV-C et/ou à l'ozone pendant une période prolongée sont susceptibles d'être endommagées et/ou décolorées.

Informations générales

Culot	G5
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h

Données techniques de l'éclairage

Dépréciation à la durée de vie utile	20 %
--------------------------------------	------

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	20,25 W
Courant lampe (nom.)	0,450 A
Tension (nom.)	45 V

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	29,900 g
-------------------	----------

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
-----------------------------	--------

UV


Rayonnement UV-C à 100 heures	6,0 W
-------------------------------	-------

Données du produit

Nom du produit de la commande	TUV 20W FAM/10X25CC
Nom de produit complet	TUV 20W FAM/10X25CC
Full EOC	872790081385200
Code de commande	928003404013


Code 12NC	928003404013
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8727900813852
Conditionnement par carton	250
EAN/UPC - Boîte	8727900813876

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 20W FAM/10X25CC	16 mm	405,1 mm	402,7 mm	412,2 mm	398 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 20W FAM/10X25CC

