



Flexo Print

Actinic BL TL-K 40W/10-R

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2.000 Stunde(n)
Nutzlebensdauer (Nom)	2.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	10-R
Lichtfarbe	Ultraviolett A
Farbkoordinate X (Nom)	220
Farbkoordinate Y (nom.)	200
UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	20 %
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	30 %
UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	10 %
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	40,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,86 A
Spannung (Nom)	50 V

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T38
Nettogewicht (Stück)	156,000 g
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
UV	
UV-A-Strahlung 0 Std. (IEC)	8,0 W
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	7,4 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL-K 40W UVA-1
Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-K 40W/10-R
Gesamt-Produktcode	871150061223640
Bestellcode	61223640
Material-Nr. (12NC)	928004101029
Lokaler Bestellcode	1099415
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500612236


Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500612243

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL-K 40W UVA-1

