



## Philips Reprografía

Lámparas tubulares de descarga de vapor de mercurio a baja presión

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Información general

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Base del casquillo                 | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 2.000 hora(s)                   |
| Vida útil (nom.)                   | 2.000 hora(s)                   |

### Datos técnicos de la luz

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Código de color                  | 10-R           |
| Designación de color             | Ultravioleta A |
| Coordenada X de cromacidad (Nom) | 220            |
| Coordenada Y de cromacidad (Nom) | 200            |
| Depreciación de UV a 1000 h      | 20 %           |
| Depreciación de UV a 2000 h      | 30 %           |
| Depreciación de UV a 500 h       | 10 %           |

### Operativos y eléctricos

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Consumo de energía          | 40,5 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 0,86 A |
| Voltaje (nom.)              | 50 V   |

### Mecánicos y de carcasa

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Forma de la bombilla | T38       |
| Peso neto (pieza)    | 156,000 g |

### Aprobación y aplicación

|          |    |
|----------|----|
| Marca CE | Sí |
|----------|----|

### UV

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Radiación UV-A 0 horas (IEC)   | 8,0 W |
| Radiación UV-A 100 horas (IEC) | 7,4 W |


Datos de producto

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nombre de producto del pedido | TL-K 40W UVA-1           |
| Nombre completo del producto  | Actinic BL TL-K 40W/10-R |
| Full EOC                      | 871150061223640          |
| Código de pedido              | 61223640                 |


|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Código 12NC                                | 928004101029  |
| Cantidad por paquete                       | 1             |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8711500612236 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 25            |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8711500612243 |

Plano de dimensiones

| Product        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|----------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| TL-K 40W UVA-1 | 40,5 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-K 40W UVA-1

