



# Médicas UVB /01

## TL 40W/01 RS

Mais de 400 estudos clínicos independentes comprovaram que as lâmpadas UVB Narrowband TL são mais seguras e mais eficientes do que quaisquer outras lâmpadas da sua classe. Tal é devido ao facto de estas lâmpadas emitirem apenas uma faixa de frequência muito estreita da largura de banda "B" do espectro UV (290 a 315). Esta estreita faixa de frequência situa-se entre os 305 e os 315 nm e atinge o pico a 311 nm: a faixa de frequência mais eficaz para o tratamento da psoríase. Isto significa que o tratamento é muito mais localizado e os tempos de exposição são muito mais reduzidos. Por seu lado, isto leva a uma redução dos efeitos secundários, como a vermelhidão e a comichão na pele. All of this makes them ideal for phototherapy treatment of diseases such as psoriasis, parapsoriasis, vitiligo, atopic dermatitis, and mycosis fungoides. What's more, because the overall dosage of this narrowband radiation can be closely controlled, these lamps are suitable for home therapy.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais		Depreciação UV às 1000 h	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Depreciação UV às 1000 h	15 %
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	9.000 h	Depreciação UV às 500 h	10 %
Vida útil (Nom.)	2.000 h	<b>Funcionamento e características elétricas</b>	
<b>Caraterísticas técnicas da luz</b>		Consumo de Energia	39 W
Código da cor	01	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,43 A
Designação da cor	Ultravioleta B	Tensão (Nom.)	104 V
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	208	<b>Características mecânicas e compartimento</b>	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	192	Formato da lâmpada	T38

## Médicas UVB /01

Peso líquido (Peça)	292,000 g
---------------------	-----------

### Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,5 mg
----------------------------------	--------

### UV

Radiação UV-B 100 h (IEC)	7,5 W
---------------------------	-------

Radiação UV-B 5 h (IEC)	7,7 W
-------------------------	-------


### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	TL 40W/01 RS
------------------------------	--------------


Nome do produto completo	TL 40W/01 RS
Código do produto completo	871869666239700
Código de encomenda	66239700
N.º material (12NC)	928011300130
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696662397
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8718696662403

## Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 40W/01 RS	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



## Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL 40W/01 RS

