



# Reprografía

## TL 140W/03

Lámparas tubulares de descarga de vapor de mercurio a baja presión

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto


| Información general                |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Base del casquillo                 | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 3.000 hora(s)                   |
| Datos técnicos de la luz           |                                 |
| Código de color                    | 03                              |
| Designación de color               | Super Actinic                   |
| Coordenada X de cromacidad (Nom)   | 175                             |
| Coordenada Y de cromacidad (Nom)   | 45                              |
| Depreciación de UV a 1000 h        | 30 %                            |
| Depreciación de UV a 2000 h        | 40 %                            |
| Depreciación de UV a 500 h         | 20 %                            |
| Operativos y eléctricos            |                                 |
| Consumo de energía                 | 140 W                           |
| Corriente de lámpara (nom.)        | 1,46 A                          |
| Voltaje (nom.)                     | 118 V                           |
| Mecánicos y de carcasa             |                                 |
| Forma de la bombilla               | T38                             |

| Peso neto (pieza)                          | 331,000 g       |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Aprobación y aplicación                    |                 |
| Marca CE                                   | Sí              |
| UV                                         |                 |
| Radiación UV-A 100 horas (IEC)             | 1,00 W          |
| Datos de producto                          |                 |
| Nombre de producto del pedido              | TL 140W/03      |
| Nombre completo del producto               | TL 140W/03      |
| Full EOC                                   | 871150072094840 |
| Código de pedido                           | 72094840        |
| Código 12NC                                | 928012700303    |
| Cantidad por paquete                       | 1               |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8711500720948   |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 25              |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8711500720955   |


# Reprografía

## Plano de dimensiones

| Product    | D (max) | A (max)  | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------|---------|----------|------------|------------|------------|
| TL 140W/03 | 40,5 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |



## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL 140W/03

