



UVB Narrowband TL – популярна лампа з вузькосмуговим УФ-В

Philips пропонує надійні лампи типу T12 із вузьким діапазоном хвиль від 305 до 315 нм із піком 311 нм для різних застосувань, як-от фототерапія, сільське господарство та лікування.

Попередження та безпека

- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.
- Фотобіологічна безпека – IEC 62471 – група ризику 3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ці вироби випромінюють УФ.

Загальна інформація

Розташування виводів	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Термін служби до 50% відмов (ном.)	1 000 година (-н)
Термін служби (ном.)	1 000 година (-н)

Світлотехнічні

Код кольору	01
Позначення кольору	Ультрафіолетовий В
Координата хроматичності X (номінальна)	220
Координата хроматичності Y (номінальна)	220
УФ-зменшення при 1000 год	15 %
УФ-зменшення при 500 год	10 %

Експлуатаційні й електричні

Споживана потужність	116 W
Струм у лампі (ном.)	1,110 A
Напруга (ном.)	127 V

Механічні деталі й корпус

Форма лампи	T38
Вага нетто (шт.)	502,000 g


Затвердження й застосування

Вміст ртуті (ном.)	13,0 mg
--------------------	---------

УФ


УФ-В випромінювання 100 год (IEC)	17 W
УФ-В випромінювання 5 год (IEC)	19,7 W

Розміри



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 120W/01	40,5 mm	2 000 mm	2 007,1 mm	2 004,7 mm	2 014,2 mm

Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - TL 120W/01

Дані про виріб

Назва замовленого виробу	TL 120W/01
Повна назва виробу	TL 120W/01
Повний код виробу	871150026483140
Код замовлення	928035200101
Номер матеріалу (12NC)	928035200101
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8711500264831
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	25
EAN/UPC - корпус	8711500264848