



# TUV T8

## TUV 25W 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	25 W
Lampenstrom (Nom)	0,612 A
Spannung (Nom)	48 V
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	65,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
CE-Zeichen	Ja

UV	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	7,3 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TUV 25W 1SL/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV 25W 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150064161840
Bestellcode	64161840
Material-Nr. (12NC)	928039404005
Lokaler Bestellcode	TUV25
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500641618
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500641625


# TUV T8

## Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 25W 1SL/25

