



TUV T8 - garanteret levetid, der forenkler den planlagte vedligeholdelse i professionel anvendelse

TUV T8 er en UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. TUV T8 lyskilde giver et næsten konstant UVC-output i løbet af dens levetid. Derudover har de en lang levetid, der gør det muligt at planlægge vedligeholdelse.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Generelle oplysninger

Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Driftslevetid (nom.)	9.000 t

Lysteknisk

Forringelse i løbet af driftslevetid	15 %
--------------------------------------	------

Drift og el

Strømforbrug	30 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,365 A
Spænding (nom.)	102 V

Mekanik og armaturhus

Nettovægt (stykke)	134,900 g
--------------------	-----------

Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksløv (Hg) (nom.)	2,0 mg
CE-mærke	Ja

UV

UV-C-stråling efter 100 timer	12,3 W
-------------------------------	--------


Produktdata

Ordreproduktnavn	TUV 30W 1SL/25-Latest
Det fulde produkt navn	TUV 30W 1SL/25-Latest


Full EOC	871150072620940
Beskrivelse af lokal kode	2051700205
Ordrekode	928039504005
Materialenr. (12NC)	928039504005
Lokal ordrekode	2051700205
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500726209
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500638625

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 30W 1SL/25-Latest	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 30W 1SL/25-Latest

