



Produktbeschreibung:

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %
--	------

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	30 W
Lampenstrom (Nom)	0,365 A
Spannung (Nom)	102 V

Mechanik und Gehäuse

Nettogewicht (Stück)	134,900 g
----------------------	-----------

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
CE-Zeichen	Ja

UV

UV-C-Strahlung bei 100 Std. 12,3 W


Produktdaten

Bestell-Produktname TUV 30W 1SL/25-Latest
Gesamtbezeichnung des Produkts TUV 30W 1SL/25-Latest


Gesamt-Produktcode	871150072620940
Bestellcode	8711500726209
Material-Nr. (12NC)	928039504005
Lokaler Bestellcode	1095400
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8711500726209
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500638625

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 30W 1SL/25-Latest	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 30W 1SL/25-Latest