



Lampe :

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Informations générales

Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie utile (nom.)	9'000 h

Données techniques de l'éclairage

Dépréciation à la durée de vie utile	15 %
--------------------------------------	------

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	30 W
Courant lampe (nom.)	0.365 A
Tension (nom.)	102 V

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	134.900 g
-------------------	-----------

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)	2.0 mg
Marquage CE	Oui

UV

Rayonnement UV-C à 100 heures	12.3 W
-------------------------------	--------


Code EOC	871150072620940
Code de commande	8711500726209
Code 12NC	928039504005
Code de commande local	TUV30
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500726209
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500638625

Données du produit


Nom du produit de la commande	TUV 30W 1SL/25-Latest
Nom de produit complet	TUV 30W 1SL/25-Latest

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 30W 1SL/25-Latest	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 30W 1SL/25-Latest

