



TUV T8

TUV 30W 1SL/25-Latest

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- DANGER : produit ultra violet du groupe de risques 3. Ces lampes émettent un rayonnement UV haute puissance pouvant causer de graves blessures au niveau de la peau et des yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un produit dénué de protection. Utilisez uniquement dans un environnement clos protégeant les utilisateurs des rayonnements.
- Les plantes et/ou matières exposées à des rayons UV-C et/ou à l'ozone pendant une période prolongée sont susceptibles d'être endommagées et/ou décolorées.

Données du produit


Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Dépréciation à la durée de vie utile	15 %
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	30 W
Courant lampe (nom.)	0,365 A
Tension (nom.)	102 V
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	134,900 g

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Marquage CE	Oui
UV	
Rayonnement UV-C à 100 heures	12,3 W
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TUV 30W 1SL/25-Latest
Nom de produit complet	TUV 30W 1SL/25-Latest
Full EOC	871150072620940
Code de commande	928039504005
Code 12NC	928039504005
Code de commande local	TUV30
Numérateur - Quantité par kit	1

TUV T8


Code EAN – Produit/Boîte	8711500726209
Conditionnement par carton	25
EAN/UPC – Boîte	8711500638625

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 30W 1SL/25-Latest	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – TUV 30W 1SL/25-Latest

