



Produktbeschreibung:

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %
--	------

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	36 W
Lampenstrom (Nom)	0,44 A
Spannung (Nom)	103 V

Mechanik und Gehäuse

Nettogewicht (Stück)	135,000 g
----------------------	-----------

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
CE-Zeichen	Ja

UV

UV-C-Strahlung bei 100 Std.	16,4 W
-----------------------------	--------


Produktdaten

Bestell-Produktname	TUV 36W SLV/6
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV 36W SLV/6


Gesamt-Produktcode	871150061854210
Bestellcode	8711500618542
Material-Nr. (12NC)	928048604003
Lokaler Bestellcode	1095436
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500618542
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711500618559

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 36W SLV/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36W SLV/6

