



TUV T8 - garanteret levetid, der forenkler den planlagte vedligeholdelse i professionel anvendelse

TUV T8 er en UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. TUV T8 lyskilde giver et næsten konstant UVC-output i løbet af dens levetid. Derudover har de en lang levetid, der gør det muligt at planlægge vedligeholdelse.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Generelle oplysninger

Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Driftslevetid (nom.)	9.000 t

Lysteknisk

Forringelse i løbet af driftslevetid	15 %
--------------------------------------	------

Drift og el

Strømforbrug	75 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,835 A
Spænding (nom.)	110 V

Mekanik og armaturhus

Nettovægt (stykke)	135,000 g
--------------------	-----------

Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2,0 mg
CE-mærke	Ja

UV


UV-C-stråling efter 100 timer	27,8 W
-------------------------------	--------

Produktdata


Ordreprodukt navn	TUV 75W HO 1SL/6
Det fulde produkt navn	TUV 75W HO 1SL/6

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 75W HO 1SL/6