



Produktbeschreibung:

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %
--	------

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	75 W
Lampenstrom (Nom)	0,835 A
Spannung (Nom)	110 V

Mechanik und Gehäuse

Nettogewicht (Stück)	135,000 g
----------------------	-----------

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
CE-Zeichen	Ja

UV


UV-C-Strahlung bei 100 Std.	27,8 W
-----------------------------	--------

Produktdaten


Bestell-Produktname	TUV 75W HO 1SL/6
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV 75W HO 1SL/6
Gesamt-Produktcode	871150061851110
Bestellcode	8711500618511
Material-Nr. (12NC)	928049404003
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500618511
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711500618528

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 75W HO 1SL/6

