



## TUV T8: vida útil garantizada que facilita el mantenimiento planificado en aplicaciones profesionales

Las lámparas TUV T8 son lámparas de doble UV-C que emiten 253,7 Nm. Las lámparas TUV T8 ofrecen una salida de UV-C constante durante toda la vida útil, para lograr la máxima seguridad de desinfección y una gran eficacia del sistema. Además, tienen una duración prolongada y fiable, que permite planificar el mantenimiento con anticipación.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

### Información general

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Tapa-base           | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Vida útil (nominal) | 9,000 hora(s)                   |

### Información técnica sobre la luz

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Devaluación en la vida útil | 15 % |
|-----------------------------|------|

Operación y aspectos eléctricos

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Consumo de energía                | 75 W    |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 0.835 A |
| Voltaje (nominal)                 | 110 V   |

Mecánica y carcasa

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Peso neto (pieza) | 135.000 g |
|-------------------|-----------|

Aprobación y aplicación

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 2.0 mg |
| Marca CE                             | Sí     |

Ultravioleta


|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Radiación de UV-C a 100 h | 27.8 W |
|---------------------------|--------|

Información del producto


|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Nombre del producto del pedido       | TUV 75W HO 1SL/6 |
| Nombre del producto completo         | TUV 75W HO 1SL/6 |
| Full EOC                             | 871150061851110  |
| Código del pedido                    | 928049404003     |
| N.º de material (12NC)               | 928049404003     |
| Numerador: cantidad por paquete      | 1                |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8711500618511    |
| Numerador: paquetes por caja externa | 6                |
| EAN/UPC - Caja                       | 8711500618528    |

Plano de dimensiones

| Product          | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TUV 75W HO 1SL/6 | 28 mm   | 1,199.4 mm | 1,206.5 mm | 1,204.1 mm | 1,213.6 mm |



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 75W HO 1SL/6

