



Produktbeschreibung:

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %
--	------

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	54 W
Lampenstrom (Nom)	0,765 A
Spannung (Nom)	86 V

Mechanik und Gehäuse

Nettogewicht (Stück)	134,900 g
----------------------	-----------

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
CE-Zeichen	Ja

UV

UV-C-Strahlung bei 100 Std. 19,7 W

Produktdaten

Bestell-Produktname TUV 55W HO 1SL/6

Gesamtbezeichnung des Produkts TUV 55W HO 1SL/6

Gesamt-Produktcode 871150061866510

Bestellcode 8711500618665

Material-Nr. (12NC) 928049504003

Lokaler Bestellcode 1095500

Anzahl pro Verpackung 1


EAN/UPC - Produkt/Kiste 8711500618665

Zähler - Pakete pro Außenkarton 6


EAN Umverpackung 8711500618672

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 55W HO 1SL/6