



# MASTERColour CDM MW Eco



## MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Lâmpadas de haleto metálico cerâmicas com lâmpada exterior tubular transparente ou elipsoidal revestida, personalizada para substituir e superar as lâmpadas de haleto metálico de quartzo no controlo existente.

### Avisos e Segurança

- Para utilização com mecanismo de controlo concebido para lâmpadas de sódio ou mercúrio de alta pressão com ignitor externo
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada se partir, ventile a divisão durante 30 minutos e remova os pedaços da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.
- O tempo de arranque a quente pode ser de 15 minutos; por isso, recomendam-se mecanismos de ignição T15.

### Dados do produto

Informações gerais		Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	E40		90 lm/W
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Índice de Restituição Cromática (IRC)	89
Referência de medição de fluxo	Sphere	<b>Funcionamento e características elétricas</b>	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	30.000 h	Consumo de Energia	228,5 W
<b>Caraterísticas técnicas da luz</b>		Tensão (Nom.)	117 V
Código da cor	842 [CCT of 4200K]	<b>Controlos e regulação</b>	
Fluxo Luminoso	20.500 lm	Regulável	Não
Designação da cor	Branco frio (CW)	<b>Características mecânicas e compartimento</b>	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,371	Acabamento da lâmpada	Vidro revestido
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,366	Material da lâmpada	Vidro temperado
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4200 K		

# MASTERColour CDM MW Eco

Formato da lâmpada	B90
Peso líquido (Peça)	158,000 g

## Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	32 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	32,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	229 kWh
Número de registo EPREL	473318
Marca CE	Sim

## Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
------------------------------	---



Nome do produto completo	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
Código do produto completo	871869659664700
Código de encomenda	59664700
N.º material (12NC)	928070419830
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696596647
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718696596654

## Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm

## Dados fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

# MASTERColour CDM MW Eco

## Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW eco /842

