



Produktbeskrivelse

MSR Short Arc - lengre levetid. Lyskildens korte arc og kompakte design gir en kompakt armaturer med en høyintensiv lysstyråle. Innovativ P3-teknologi som er utviklet av Philips og som skaper noen helt nye lyskilder med en kortere bro (arc), og som kan brukes med høyere brennetemperaturer i enhver brennerposisjon. Lengre levetid, færre lyskildeutfall og stabil ytelse gjennom hele levetiden.

Advarsler og sikkerhet

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Generell informasjon

Sokkelbase	G22
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	800 time(r)

Teknisk belysning

Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse	103 000 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	325
Kromatisk koordinat Y (nom)	327
Korrelert fargetemperatur (nom.)	5900 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	88 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Buelengde O (nom.)	10,0 mm


Drift og elektronikk

Effektforbruk	1 200 W
lyskildestrøm (nom.)	13,8 A

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Målskisse



Mekanikk og innfatning

Nettovekt (stykk)	0,150 kg
-------------------	----------

Godkjenning og bruksområde


CE-merke	Ja
----------	----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MSR 1200 1CT/3
Fullstendig produktnavn	MSR 1200 1CT/3
Full EOC	872790091121300
Bestillingskode	928078105114
Materialenr. (12NC)	928078105114
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900911213
SAP-teller – pakker per utvendige	3
EAN/UPC – boks	8727900911220

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 1CT/3