



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Kompaktné halogenidové výbojky s horákom z kremíkového skla a technológiou dvojitého stlačenia (double pinch)

Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesite na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	(P)SFC
Prevádzková poloha	P15 [Paralelné +/-15 stupňov alebo horizontálne (HOR)]
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	6 100 h
Svetelné technické	
Kód farby	956 [CCT of 5600K]
Označenie farby	Denné svetlo
Chromatická súradnica X (nom.)	330
Chromatická súradnica Y (nom.)	339
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	5600 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	83 lm/W
Index podania farieb (CRI)	86
Dĺžka oblúka O (men.)	25 mm
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	1 800,0 W


Napätie (nom.)	120 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra
Tvar žiarovky	TD40
Čistá hmotnosť (kus)	0,219 kg
Schválenie a použitie	
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	87 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	1 980 kWh
Značka CE	Áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
Úplný názov produktu	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

MASTER MHN-SA

Úplný kód produktu	871150020075400
Objednávkový kód	20075400
Č. materiálu (12NC)	928078415130
Miestny objednávkový kód	MHNSA1800956230
Čítaťel – množstvo kusov v balení	1


EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291548263
Čítaťel – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711500200754

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Životnosť



LDLE_MHN-SA_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

