



MASTER MHN-FC

MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW

Kompaktní křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s dvojitém stiskem

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	Double Ended	Spotřeba energie	2 240,0 W
Provozní poloha	P5 [Paralelní +/-5D nebo horizontální (HOR)]	Napětí (jmen.)	230 V
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	9 300 h	Řízení a stmívání	
Světelně technické		Stmívatelné	Ne
Kód barvy	640 [CCT of 4000K]	Mechanické a materiály	
Barevné konstrukce	Bilá (WH)	Povrchová úprava žárovky	Číré
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	382	Celková hmotnost (kus)	0,166 kg
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	400	Certifikace a použití	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	103 mg
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	2464 kWh
Index podání barev (CRI)	60	Označení a balení	
Délka oblouku O (jmen.)	108 mm	Objednávací název produktu	MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW
		Celý název výrobku	MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW
		Full EOC	871869641777500

MASTER MHN-FC

Objednací kód	41777500
Číslo materiálu (12NC)	928079805130
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696417775


Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718696417782

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	476 mm
2200W/640 400V XW							

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW

Životnost



LDLE_MHN-FC_2200W_640-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW

