



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12

Kompaktowa, dwustronnie trzonkowana lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) 76 lm/W	
Podstawa-nasadka	RX7s	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	92
Pozycja robocza	P45 [Równoległe +/-45D lub Poziome (HOR)]	Długość łuku O (Nom)	7 mm
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	16 000 h	Zużycie energii	71,5 W
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)	90 V
Kod barwy	942 [CCT of 4200K]	Układy sterowania i ściemnianie	
Strumień Świetlny	5 450 lm	Z możliwością przyciemniania	Nie
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Mechanika i korpus	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,371	Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,366	Kształt bańki	T22
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4200 K		

MASTERC colour CDM-TD


Waga netto (szt.)	21,000 g
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4,7 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,8 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	72 kWh
Numer rejestracji EPREL	473339
Znak CE	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
------------------------------	------------------------------------



Pełna nazwa produktu	MASTERC colour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12
Full EOC	871150020002015
Kod zamówienia	20002015
Materiał Nr (12NC)	928084705133
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500200020
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8711500200037

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Dane fotometryczne





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Okres eksploatacji



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

