



Architektonische Anstrahlung auf höchstem Niveau

Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	GX9.5
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	3'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	43'000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	323
Farbkoordinate Y (nom.)	317

Ähnlichste Farbtemperatur	6000 K
Bemessungslichtausbeute (min.)	68 lm/W
Nennlichtausbeute (Nom)	75 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	72
Bogenlänge O (Nom)	8.0 mm

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	575 W
Lampenstrom (Nom)	7.6 A

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Nettogewicht (Stück)	0.062 kg
----------------------	----------


Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
------------	----

Produktdaten


Bestell-Produktname	MSD 575 1CT/16
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD 575 1CT/16
Gesamt-Produktcode	872790091755000
Bestellcode	8727900917550
Material-Nr. (12NC)	928098805114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900917550
Zähler - Pakete pro Außenkarton	16
EAN Umverpackung	8727900917567

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575 1CT/16	30 mm	8.0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSD 575 1CT/16

