



Architectural MSD – des couleurs nocturnes avec un culot simple

L'efficacité lumineuse élevée et le remplissage optimal des lampes Architectural MSD à culot simple créent une intensité de faisceau élevée et un excellent rendu des couleurs. L'arc compact de la lampe est quant à lui synonyme d'un contrôle efficace du faisceau et d'une intensité élevée. Idéal pour illuminer tout type d'architecture la nuit.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Informations générales

Culot	GX9.5
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	3 000 h


Données techniques de l'éclairage

Code couleur	- [Not Specified]
Flux lumineux	43 000 lm
Coordonnée chromatique X	323
Coordonnée chromatique Y	317
Température de couleur corrélée (nom.)	6000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	68 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	75 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	72
Longueur d'arc O (nom.)	8,0 mm

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	575 W
Courant lampe (nom.)	7,6 A

Schéma dimensionnel



Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	0,062 kg
-------------------	----------

Approbation et application


Marquage CE	Oui
-------------	-----

Données du produit

Nom du produit de la commande	MSD 575 1CT/16
Nom de produit complet	MSD 575 1CT/16
Code EOC	872790091755000
Code de commande	91755000
Code 12NC	928098805114
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8727900917550
Conditionnement par carton	16
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900917567

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575 1CT/16	30 mm	8,0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSD 575 1CT/16