



Productomschrijving

Architecturale MSD – enkelkneeps nachtkleuren. Het hoge verlichtingsrendement en de optimale lampvulling van de enkelkneeps Architecturale MSD-lampen produceren een hoge bundelintensiteit en uitstekende kleurweergave. Tegelijk maakt de compacte boog van de lamp een efficiënte bundelbeheersing en hoge intensiteit mogelijk. Ideaal voor het 's nachts verlichten van alle soorten architectuur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Algemene informatie

Lampvoet	GX9.5
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	3.000 hr


Gegevens lichttechniek

Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	43.000 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	323
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	317
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6000 K
Lichtrendement (nom.) (min.)	68 lm/W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	75 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	72
Booglengte O (nom.)	8,0 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	575 W
Lampstroom (nom.)	7,6 A

Maatschets



Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Nettogewicht (per stuk)	0,062 kg
-------------------------	----------

Keurmerken en classificaties


CE-markering	Ja
--------------	----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MSD 575 1CT/16
Volledige productnaam	MSD 575 1CT/16
Full EOC	872790091755000
Bestelcode	8727900917550
Materiaalnr. (12NC)	928098805114
Lokale code	MSD575
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900917550
Numerator - Dozen per buitendoos	16
EAN/UPC - Case	8727900917567

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575 1CT/16	30 mm	8,0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSD 575 1CT/16