



Produktbeskrivelse

Arkitektonisk MSD – enkelendet for nattens farger Den høye lysintensiteten og den optimale fargegjengivelsen gjør sammen med den kompakte buen og dens lille lyskolonne med høyt lysutbytte, denne lyskilden ideell for opplysning av arkitektur om natten.

Advarsler og sikkerhet

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Generell informasjon

Sokkelbase	GX9.5
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	3 000 time(r)

Teknisk belysning

Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse	43 000 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	323
Kromatisk koordinat Y (nom)	317

Korrelert fargetemperatur (nom.)	6000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	68 lm/W
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	75 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	72
Buelengde O (nom.)	8,0 mm

Drift og elektronikk

Effektforbruk	575 W
lyskildestrøm (nom.)	7,6 A

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Nettovekt (stykk)	0,062 kg
-------------------	----------


Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
----------	----

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MSD 575 1CT/16
Fullstendig produktnavn	MSD 575 1CT/16
Full EOC	872790091755000
Bestillingskode	928098805114
Materialenr. (12NC)	928098805114
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900917550
SAP-teller – pakker per utvendige	16
EAN/UPC – boks	8727900917567

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575 1CT/16	30 mm	8,0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSD 575 1CT/16

