



# MASTER MHN-SA

## MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

Lămpi compacte cu halogenuri de metale, balon din cuarț și prindere dublă

### Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	X830R
Poziție de funcționare	P15 [Paralel +/- 15D sau Orizontal (HOR)]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	5.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	956 [CCT of 5600K]
Denumirea culorii	Lumină naturală
Coordonată cromatică X (nom.)	330
Coordonată cromatică Y (nom.)	339
Temperatură de culoare corelată (nom.)	5600 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	86 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	86
Lungime arc O (nom.)	25 mm
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	1.800,0 W
Tensiune (nom.)	120 V


Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	TD40
Greutate netă (bucată)	110.000 g
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	87 mg
Consum de energie kWh/1000 h	1.980 kWh
Marcaj CE	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1
Numele complet al produsului	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1
Full EOC	871150020106500

# MASTER MHN-SA

Cod de comandă	20106500
Număr material (12NC)	928099205130
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291548294


Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711500201065

## Cote




Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm

## Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

## Durată de viață



MHN SA 1800W 956 Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

