



TUV Dynapower sistemi

TUV 260W XPT DIM HO UNP/20

Philips Dynapower sistemi, bir veya iki TUV Amalgam 230 W, 260 W ve 335 W XPT lamba çalıştıran elektronik bir DynaPower sürücüsünden oluşmaktadır. Bu sistem son derece güvenilir ve sağlamdır. Sürücü, piyasadaki benzer sürücülerle kıyaslandığında orta düzeyde enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca ek enerji tasarrufu için %60 güç seviyesine kadar dim edilebilir. Piyasadaki benzer lambalarla aynı UV çıkışına ulaşmak için dim edilebildiklerinden TUV Amalgam XPT lambaları ile enerjiden daha fazla tasarruf edilir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5.4x17q
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Kullanım Ömrü (Nom)	12.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Kullanım Ömründeki Azalma	10 %
Yay Uzunluğu O (Nom)	1.400 mm
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	260 W
Lamba Akımı (Nom)	2,7 A


Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Net Ağırlık (Parça Başı)	470,000 g
UV	
100 saatte UV-C Işıması	98 W
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	TUV 260W XPT HO DIM UNP/20
Tam ürün adı	TUV 260W XPT DIM HO UNP/20
Tam ürün kodu	871869645296700

TUV Dynapower sistemi

Sipariş kodu	45296700
Malzeme No. (12NC)	928104405112
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696452967


Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	20
EAN/UPC - Kutu	8718696452974

Boyutlu çizim




Product	D	O	C (max)
TUV 260W XPT HO DIM UNP/20	32 mm	1.400 mm	1.516 mm

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - TUV 260W XPT HO DIM UNP/20

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - TUV 260W XPT HO DIM UNP/20

TUV Dynapower sistemi

