



TUV XPT Amalgama

TUV 325W XPT HO SE UNP/20

Radiador de alta potência de baixa pressão. Tubo de descarga duplo contato com amalgama

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a ruptura de uma lâmpada afete a sua saúde. Caso uma lâmpada se quebre, deixe o ar circular na sala por 30 minutos e remova as peças, preferencialmente com luvas. Coloque-as em um saco plástico vedado e o leve até as instalações de coleta para resíduos recicláveis. Não use aspirador de pó.
- PERIGO: Produto ultravioleta no grupo de risco 3. Essas lâmpadas emitem radiação UV de alta potência que pode causar lesões graves na pele e nos olhos. Evite a exposição dessas partes do corpo a produtos sem proteção. Use-as somente em ambientes fechados que protejam os usuários da radiação.
- Plantas e/ou materiais expostos a raios UV-C e/ou ozônio por um longo período podem ficar danificados e/ou descoloridos.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G10.2q
Posição de funcionamento	Horizontal – Vertical (na posição vertical, a temperatura do amalgama deve ser mantida abaixo de 140 °C)
Vida útil (Nom.)	12.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Depreciação na vida útil	10 %
Comprimento do arco O (nom.)	1.480 mm
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	325 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	2 mA


Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Peso líquido (peça)	0,310 kg
UV	
Radiação UV-C a 100 h	122 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TUV 325W XPT HO SE UNP/20
Nome do produto completo	TUV 325W XPT HO SE UNP/20
Full EOC	872790080446100
Descrição do código local	TUV 325W HO XPT SE UNP/20
Código de encomenda	928107005112
Nº do material (12NC)	928107005112

TUV XPT Amalgama

Código local	928107005112
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291548348
Numerador SAP — Embalagens por exterior	20


EAN/UPC – caixa	8727900804461
-----------------	---------------

Desenho dimensional




Product	D	O	C (max)
TUV 325W XPT HO SE UNP/20	19 mm	1.480 mm	1.582 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 325W XPT HO SE UNP/20

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - TUV 325W XPT HO SE UNP/20

