



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Högtrycksnatriumlampa med klar ytterkolv, starkt ljusflöde och extra lång och tillförlitlig livslängd

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- HF-don måste uppfylla Philips LDI-riktlinjer
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	45 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde	33 700 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	132 lm/W
Färgåtergivningsindex	-
Båglängd O (Nom)	65 mm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	255,0 W
Spänning (nom)	99 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T46
Nettovikt (styck)	161,000 g

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	15,1 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	15,1 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	255 kWh
EPREL-registreringsnummer	473377
CE-märkning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Full EOC	872790092737500
Beskrivning av lokal kod	8346744



Beställningsnummer	928150419230
Materialnummer (12NC)	928150419230
Lokal kod	8346744
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900927375
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900927382

Måttskiss



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm

Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Livslängd



LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

