



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada exterior tubular transparente, emissão elevada e vida útil longa e fiável

Avisos e Segurança

- O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	36.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Fluxo Luminoso	17.800 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,535
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,42
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2000 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	115,16 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	-
Comprimento de oscilação O (Nom.)	61 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	155,0 W
Tensão (Nom.)	104 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T46
Peso líquido (Peça)	0,142 kg


Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	15,1 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	15 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	155 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Número de registo EPREL	473383
Marca CE	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Nome do produto completo	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Código do produto completo	871150019229515


Código de encomenda	19229515
N.º material (12NC)	928150909230
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500192295
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500192721

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

Dados fotométricos





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Vida útil



LDLE_SON-TPIA_0003-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

