



# MSR

## MSR 700/2 1CT/8

Det høje farvegengivelsesindeks for den etsoklede MSR-serie sikrer, at alle i publikum kan nyde de rigtige farver på scenen, kulisserne, skuespillerne og deres kostumer - faktisk kan alting på scenen gøres klart og livagtige i en lyskvalitet, der svarer til dagslys. Takket være konceptet med en enkelt lampesokkel har armaturet desuden optimale muligheder for lyssamling og retningsgivning, der hjælper med at sikre klarhed på scenen, præcis hvor og hvornår der er brug for det. I tillæg hertil kan MSR anvendes i enhver brændposition, hvilket giver nem opsætning og er bekvemt.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


### Produkt data

Generelle oplysninger		Buelængde O (Nom)	
Fod	G22		8,0 mm
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]	Drift og el	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	1.000 t	Strømforbrug	700 W
		Lyskildens strømstyrke (nom.)	11 A
Lysteknisk		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvekode	2	Dæmpbar	Nej
Lysstrøm	55.000 lm	Mekanik og armaturhus	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	302	Nettovægt (stykke)	0,120 kg
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	320	Godkendelse og anvendelsesområde	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	7200 K	CE-mærke	Ja
Lyseffekt (nominel) (nom.)	78 lm/W		
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80		

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MSR 700/2 1CT/8
Det fulde produktnavn	MSR 700/2 1CT/8
Full EOC	872790091638600
Ordrekode	928171505114
Materialenr. (12NC)	928171505114
Tæller – antal pr. pakke	1


EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900916386
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8
EAN/UPC – kasse	8727900916393

## Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MSR 700/2 1CT/8

