PHILIPS

MSD 1200.1CT/3

928172005114

Productomschrijving

Architecturale MSD – enkelkneeps nachtkleuren. Het hoge verlichtingsrendement en de optimale lampvulling van de enkelkneeps Architecturale MSD-lampen produceren een hoge bundelintensiteit en uitstekende kleurweergave. Tegelijk maakt de compacte boog van de lamp een efficiënte bundelbeheersing en hoge intensiteit mogelijk. Ideaal voor het 's nachts verlichten van alle soorten architectuur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Wijziging van gegevens voorbehouden

Algemene informatie

Lampvoet	G22
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	2.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	92.000 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	323
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	328
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	79 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	73
Booglengte O (nom.)	14,0 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	1.200 W
Lampstroom (nom.)	13,8 A

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Nettogewicht (per stuk)	0,156 kg

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MSD 1200.1CT/3
Volledige productnaam	MSD 1200.1CT/3
Full EOC	872790091135000
Bestelcode	8727900911350
Materiaalnr. (12NC)	928172005114
Lokale code	MSD1200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900911350
Numerator - Dozen per buitendoos	3
EAN/UPC - Case	8727900911367

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 1200.1CT/3	42,5 mm	14,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	183 mm	54 mm	53 mm	52 mm

Wijziging van gegevens voorbehouden

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSD 1200.1CT/3

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.