



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Lămpi compacte cu halogenuri de metale, balon din cuarț și prindere dublă

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale

Baza elementului de fixare	X830R
Poziție de funcționare	P15 [Paralel +/- 15D sau Orizontal (HOR)]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	5.000 ore

Date tehnice lumină

Cod culoare	956 [CCT of 5600K]
Denumirea culorii	Lumină naturală
Coordonată cromatică X (nom.)	330
Coordonată cromatică Y (nom.)	366
Temperatură de culoare corelată (nom.)	5600 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	108 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	81
Lungime arc O (nom.)	25 mm

Funcționare și sistem electric

Consum de curent	2.100 W
------------------	---------

Tensiune (nom.)	205 V
-----------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Transparent
Formă bec	TD40
Greutate netă (bucată)	90,000 g

Aprobare și aplicație

Conținut de mercur (Hg) (nom.)	215 mg
Consum de energie kWh/1000 h	2.305 kWh
Marcaj CE	Da

Date despre produs


Nume comandă produs	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
---------------------	--

MASTER MHN-SA

Numele complet al produsului	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
Full EOC	871829124183600
Cod de comandă	24183600
Număr material (12NC)	928195105129
Numărător – Cantitate per pachet	1


EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291548423
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718291241836

Cote




Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Durată de viață



LDLE_MHN-SA_0006-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW
HO UNP/1

