



MASTER MHN-SB

MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	Cable
Position de fonctionnement	P15 [Parallèle +/-15 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	4 500 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	956 [CCT of 5600K]
Désignation de la couleur	Lumière naturelle
Coordonnée chromatique X	334
Coordonnée chromatique Y	366
Température de couleur corrélée (nom.)	5600 K
Efficacité lumineuse (nominale)	105 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	81
Longueur d'arc O (nom.)	25 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	2 100 W

Tension (nom.)	205 V
----------------	-------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	TD40
Poids net (pièce)	0,058 kg

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	215 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 277 kWh
Marquage CE	Oui


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

MASTER MHN-SB

Nom de produit complet	MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Code EOC	872790092860000
Code de commande	92860000
Code 12NC	928196805130
Numérateur - Quantité par kit	1


Code EAN – Produit/Boîte	8718291548454
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900928600

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Durée de vie



LDLE_MHN-SB_0002-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

