



# MASTER MHN-SB

## MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

### Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

#### Informazioni generali

Attacco	Cable
Posizione di funzionamento	P15 [Parallelo +/-15D o orizzontale (HOR)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	4.500 ore

#### Dati tecnici di illuminazione

Codice colore	956 [CCT of 5600K]
Designazione colore	Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	334
Coordinata cromatica Y (Nom)	366
Temperatura di colore correlata (Nom)	5600 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	105 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	81
Lunghezza arco O (Nom)	25 mm

#### Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico	2.100 W
--------------------	---------

Tensione (Nom)	205 V
----------------	-------

#### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

#### Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	TD40
Peso netto (Pezzo)	0,058 kg

#### Approvazione e applicazione

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	215 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	2.277 kWh
Marchio CE	SI

#### Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
----------------------	--

# MASTER MHN-SB

Nome completo prodotto	MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Full EOC	872790092860000
Descrizione codice locale	MHNSB200095HO
Codice d'ordine	92860000
Codice materiale (12NC)	928196805130
Codice locale	MHNSB200095HO


Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291548454
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900928600

## Disegno tecnico



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm


## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

# MASTER MHN-SB

## Durata



LDLE\_MHN-SB\_0002-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

