



MASTER MHN-SE

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Lámparas de halogenuros metálicos de cuarzo muy compactas con casquillos de la lámpara GX-22 "single-pinch"

Advertencias y seguridad

- Usa solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GX22
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	3.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	956 [CCT of 5600K]
Designación de color	luz natural
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	334
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	366
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5600 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	108 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	84
Longitud de arco O (nominal)	25 mm

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	2.100,0 W
Voltaje (nominal)	210 V

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	TD40
Peso neto (pieza)	0.152 kg

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	215 mg
Consumo energético kWh/1000 h	2.310 kWh
Marca CE	Sí


MASTER MHN-SE

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Nombre del producto completo	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Full EOC	872790092877800
Descripción de código local	Repuesto Proy Mvf404 Lámpara 2000Wse
Código del pedido	928196905130


N.º de material (12NC)	928196905130
Código local	928196905130
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291548461
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8727900928778

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm


Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

MASTER MHN-SE

Vida útil



LDLE_MHN-SE_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

