



MASTER MHN-SE

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Surse compacte cu halogenuri metalice, din cuarț, cu o singură prindere și soclu GX-22

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GX22
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	3.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	956 [CCT of 5600K]
Denumirea culorii	Lumină naturală
Coordonată cromatică X (nom.)	334
Coordonată cromatică Y (nom.)	366
Temperatură de culoare corelată (nom.)	5600 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	108 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	84
Lungime arc O (nom.)	25 mm

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	2.100,0 W

Tensiune (nom.)	210 V
-----------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	TD40
Greutate netă (bucată)	0,152 kg

Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	215 mg
Consum de energie kWh/1000 h	2.310 kWh
Marcaj CE	Da


MASTER MHN-SE

Date despre produs

Nume comandă produs	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Numele complet al produsului	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Full EOC	872790092877800
Cod de comandă	92877800


Număr material (12NC)	928196905130
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291548461
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8727900928778

Cote



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm


Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

MASTER MHN-SE

Durată de viață



LDLE_MHN-SE_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

