



MASTER HPI Plus

HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6

Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lamparita exterior opalizada

Advertencias y seguridad

- Usa solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Para uso con dispositivo de control diseñado para lámparas de sodio o mercurio de alta presión
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general

Tapa-base	E40
Posición de funcionamiento	H [Colgante o Base arriba (BU)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	20,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Código de color	645 [CCT of 4500K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	367
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	374
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	80 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	65

Operación y aspectos eléctricos

Consumo de energía	405 W
Voltaje (nominal)	125 V

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Vidrio revestido
Forma del foco	BD120
Peso neto (pieza)	0.252 kg

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	67 mg
Consumo energético kWh/1000 h	434 kWh

Información del producto


Nombre del producto del pedido	HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6
Nombre del producto completo	HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6
Full EOC	871829167623200
Código del pedido	928481100096
N.º de material (12NC)	928481100096

MASTER HPI Plus

Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291676232
Numerador: paquetes por caja externa	6



EAN/UPC - Caja	8718291676249
----------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6	122 mm	290 mm



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6

Spectral Power Distribution Colour - HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6

Lifetime



LDLE_HPI_250W_400W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6

MASTER HPI Plus

