



# MASTER HPI-T Plus

## MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Кварцові метало-галогенні лампи з прозорою зовнішньою колбою

### Попередження та безпека

- Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування
- Для використання з модулем регулювання, призначеним для ртутних або натрієвих ламп високого тиску
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрить приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

### Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E40
Робоче положення	P20 [Паралельне +/-20 градусів або горизонтальне (HOR)]
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Термін служби до 50% відмов (ном.)	15 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Код кольору	645 [CCT of 4500K]
Позначення кольору	Холодний білий (CW)
Координата хроматичності X (номінальна)	373
Координата хроматичності Y (номінальна)	368
Корельована колірна температура (ном.)	4200 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	83 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	65
Довжина дуги O (ном.)	30,5 mm

Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	385 W
Напруга (ном.)	125 V
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Прозорий
Форма лампи	T46
Вага нетто (шт.)	0,153 kg
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	29,5 mg
Споживання енергії кВт/1000 год	424 kWh


Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

# MASTER HPI-T Plus

Повна назва виробу	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
Повний код виробу	871150017990615
Код замовлення	928481600096
Номер матеріалу (12NC)	928481600096
Чисельник — кількість в упаковці	1



EAN/UPC - продукт/упаковка	8711500179906
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	12
EAN/UPC - корпус	8711500182999

## Розміри



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30,5 mm	168 mm	286 mm



## Фотометричні дані



Light Distribution Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

## Термін служби



LDLE\_HPI-T\_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

## MASTER HPI-T Plus

