



Xitanium LED-előtétek – programozható

XITANIUM 300W 1.5A PROG+ GL-R SXT

A globális bemeneti feszültséggel (UL, ENEC) ellátott programozható Xitanium Xtreme LED-előtétek magas szintű teljesítményt, védelmet és konfigurálhatóságot biztosítanak. Az Xtreme technológia a lehető legnagyobb robusztusságot és védelmet kínálja kiemelkedően hosszú élettartam mellett. Az előtétek a DALI protokollal és a MultiOne alkalmazással is konfigurálhatók és programozhatók.

Termék adatok

Általános információ			
Névleges élettartam	100 000 h	Bemeneti áramerősség (váltakozó)	1.48 mA
Lighting Technology	LED	Bemeneti áramerősség (egyen)	1.8
Működtetés és elektronika		Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	170 A
Üzemelés hálózati (egyen-) feszültségről	168–275 V	A behúzóáram csúcsértéke (névleges)	170 A
Teljes harmonikus torzítás, IEC (maximum)	10 %	Kimeneti teljesítmény (max.)	300 W
Teljesítményfelvétel	330 W	Kimeneti teljesítmény (névleges)	300 W
A kimeneti áram ingadozása (maximum)	15 %	Alapértelmezett kimeneti áram	1000 mA
Maximális hatékonyság	93 %	Induló áramlökés szélessége a csúcsérték 50%-	220 µs
Kimeneti áramerősség (max.)	1500 mA	áig	
A kimeneti áram tűrése (maximum)	5 %	Teljesítménytényező 100%-os terhelésen	0,98
Teljesítmény hálózati (egyen-) feszültségről	186–250 V	(maximum)	
használva		Fogyasztásmérés	Nem
Teljesítménytényező (tört)	0.98	Állandó áramerősség (CC)	True
Feszültség szakadt áramkör esetén (egyenáram)	310 V	Állandó feszültség (CV)	False
(maximum)		Diagnosztika	True
		Kimeneti áramerősség (max.)	8 W
		Kimeneti áramerősség (min.)	100 mA

Xitanium LED-előtétek – programozható

Kimeneti feszültség (max.)	280 V
Kimeneti feszültség (min.)	80 V
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (maximum)	3
IEC védelmi osztály	I./II. biztonsági osztály
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	4/4 kV

Kábelezés

Pozitív vezeték	No
A vezérlővezeték keresztmetszete (maximum)	0,82 mm²
A vezérlővezeték keresztmetszete (minimum)	0,82 mm²
A kimenő vezeték keresztmetszete (maximum)	0,82 mm²
A kimenő vezeték keresztmetszete (minimum)	0,82 mm²
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	10 m
Bemenő vezeték csupasztási hossza	8 mm to 12 mm
A bemenő vezeték keresztmetszete (maximum)	0,82 mm²
A bemenő vezeték keresztmetszete (minimum)	0,82 mm²
Kimenő vezeték csupasztási hossza	8 mm to 12 mm

A rendszer jellemzői

Központi egyenárammal működik	Igen
YellowDot-előkészítés	Nem

Hőmérséklet

A burkolat hőmérséklete, élettartam (maximum)	65 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	80 °C
A modul hőmérséklet-védelme	True
A burkolat maximális hőmérséklete (hiba esetén)	80 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Vezérlőfelület	1-10V AmpDimer DALI DynaDimmer
Fényerő-szabályozási tartomány	100-10 %
D4i-kompatibilis	Nem
Dynadimmer	Nem
Állandó fénykibocsátás	Programozható

Mechanika és tokozás	
Ház	R-can 240x118x75
Teljes hossz	240,5 mm
Teljes szélesség	118,3 mm
Teljes magasság	38,2 mm
Méretetek (magasság x szélesség x mélység)	38 x 118 x 241 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Nettó tömeg (darab)	1,597 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Relatív páratartalom (üzemi) (maximum)	90 %
Relatív páratartalom (tárolás)	5-95 %
Szigetelési besorolás	Class I and Class II
Rövidzárvédelem	Védett
Túlfeszültség elleni védelem	Védett
Szakadásvédelem	Védett
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés DALI 2 Kettős szigetelésű beépített EAC ENEC-tanúsítvány Típus HL UA UL jóváhagyással rendelkezik WEEE
„Folyosó” mód	False
Kimeneti áram beállítási opciói	Programmable
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 és 55 °C között

Termékadatok

A termék megrendelési neve	Xitanium 300W 1.5A Prog+ GL-R sXt
Teljes terméknev	XITANIUM 300W 1.5A PROG+ GL-R SXT
Full EOC	871869643678300
Rendelési kód	43678300
Cikkszám (12NC)	929000712703
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696436783
Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696436790

