

# Tubes LED Ecofit T8

## Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 15000 h

Passez à des tubes LED efficaces et de longue durée avec les tubes LED Ecofit. Les tubes LED Ecofit sont un moyen facile et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents avec une technologie LED moderne et efficace. Une bonne qualité de lumière avec un effet lumineux naturel pour des applications d'éclairage général avec un faible investissement initial, qui est également une solution respectueuse de l'environnement.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G13
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle d'allumage	50 000
Lighting Technology	LEDtube
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 degré(s)
Flux lumineux	800 lm
Couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80


LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	8 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D
Compatibilité des ballasts	EM/Secteur
Température	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C

# Tubes LED Ecofit T8

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	600 mm
Forme de l'ampoule	T8
Poids net (pièce)	0,120 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Produit à faible consommation	Oui
Marques d'homologation	Conformité à la directive RoHS Marquage CE Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	491858
Conforme à la directive RoHS UE	Oui



Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
Conditions d'application	
Technologie sans fil	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I
Nom de produit complet	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I
Full EOC	871869969706800
Code de commande	929001276322
Code 12NC	929001276322
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718699697068
Conditionnement par carton	20
EAN/UPC - Boîte	8718699697075

## Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I

General uniform lighting - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I


# Tubes LED Ecofit T8

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I


## Durée de vie




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I




LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

## Tubes LED Ecofit T8

### Durée de vie



LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

