



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales			
Culot	E14	Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Durée de vie nominale	15 000 h	Flux lumineux	470 lm
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Type de lampe	LEDbulb	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Référence de mesure de flux	Sphere	Efficacité lumineuse (nominale)	109,00 lm/W
Garantie	2 ans	Cohérence des couleurs	<6
		Indice de rendu de couleur (IRC)	80
		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	827 [CCT of 2700K]		

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,3 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	B35
Poids net (pièce)	0,012 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387382
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
Nom de produit complet	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
Code EOC	871951434718200
Code de commande	34718200
Code 12NC	929001345392
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514347182
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514347199

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

