



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Données du produit

| Informations générales      |          |
|-----------------------------|----------|
| Culot                       | E14      |
| Durée de vie nominale       | 15'000 h |
| Nombre de cycles d'allumage | 20'000   |
| Type de lampe               | LEDbulb  |
| Référence de mesure de flux | Sphere   |
| Garantie                    | 2 ans    |

| Données techniques de l'éclairage      |                    |
|--|--------------------|
| Code couleur                           | 827 [CCT of 2700K] |
| Angle du faisceau (nom.)               | 300 degré(s)       |
| Flux lumineux                          | 250 lm             |
| Désignation de la couleur              | Blanc chaud (WW)   |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 2700 K             |
| Efficacité lumineuse (nominale)        | 113.00 lm/W        |
| Cohérence des couleurs                 | <6                 |

|  |      |
|--|------|
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80   |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471          | RG1  |


| Fonctionnement et électricité   |             |
|---------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire              | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée              | 50 à 60 Hz  |
| Consommation électrique         | 2.2 W       |
| Courant lampe (nom.)            | 21 mA       |
| Puissance équivalente           | 25 W        |
| Heure de démarrage (nom.)       | 0.5 s       |
| Temps de chauffe à 60 %         | 0.5 s       |
| Facteur de puissance (fraction) | 0.4         |
| Tension (nom.)                  | 220-240 V   |

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

| Température                            |          |
|--|----------|
| Température maximale du produit (nom.) | 36 °C    |
| Commandes et gradation                 |          |
| Variation de l'intensité lumineuse     | Non      |
| Mécanique et boîtier                   |          |
| Finition ampoule                       | Dépoli   |
| Matériaux des lampes                   | Verre    |
| Forme de la lampe                      | P45      |
| Poids net (pièce)                      | 0.014 kg |
| Approbation et application             |          |
| Classe d'efficacité énergétique        | E        |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h     | 3 kWh    |
| Numéro d'enregistrement EPREL          | 387383   |
| Marquage CE                            | Oui      |
| Conforme à RoHS                        | Oui      |
| EyeComfort                             | Oui      |
| Valeur de scintillement (PstLM)        | 1        |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM)    | 0.4      |


| Gamme de températures ambiantes                   | -20 à +45 °C                             |
|---|--|
| Conditions d'application                          |  |
| peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? | No                                       |
| Technologie sans fil                              | Non applicable                           |
| Données du produit                                |  |
| Nom du produit de la commande                     | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG |
| Nom de produit complet                            | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG |
| Code EOC  | 871951434681900                          |
| Code de commande                                  | 34681900                                 |
| Code 12NC   | 929001345492                             |
| Numérateur - Quantité par kit                     | 1  |
| Code EAN - Produit/Boîte                          | 8719514346819                            |
| Conditionnement par carton                        | 10                                       |
| Codes EAN/UPC - Boîte                             | 8719514346826                            |

## Schéma dimensionnel




| Product                                  | D     | C     |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG | 45 mm | 80 mm |

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG



General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG


# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

## Durée de vie



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

