



MASTER LED spot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 32W 30D 857

LEDspot, PAR30L, 50 W, E27, 5700 K, 3000 lm, 25000 hora(s)

LEDspot, PAR30L, 50 W, E27, 5700 K, 3000 lm, 25000 hora(s), 93.00 lm/W

Datos del producto


| Información general | |
|---|--------------------|
| Tapa-base | E27 |
| Vida útil nominal | 25,000 hora(s) |
| Ciclo del interruptor | 50,000 |
| Lighting Technology | LEDspot |
| Información técnica sobre la luz | |
| Código de color | 857 [CCT of 5700K] |
| Ángulo de haz (nominal) | 30 ° |
| Flujo luminoso | 3,000 lm |
| Designación de color | luz natural |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 5700 K |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 93.00 lm/W |
| Consistencia de color | <6 |
| Índice de producción de color (IRC) | 82 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |
| Operación y aspectos eléctricos | |
| Frecuencia de línea | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía | 32 W |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 160 mA |
| Equivalente en potencia en vatios | 50 W |
| Tiempo de inicio (nominal) | 0.5 s |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s |
| Factor de potencia (fracción) | 0.9 |
| Voltaje (nominal) | 220-240 V |
| Temperatura | |
| T° estuche máxima (nominal) | 79 °C |
| Controles y atenuación | |
| Regulable | No |
| Mecánica y carcasa | |
| Forma del foco | PAR30L |
| Peso neto (pieza) | 0.410 kg |
| Aprobación y aplicación | |
| Apto para iluminación acentuada | Sí |
| Consumo energético kWh/1000 h | 32 kWh |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí |

MASTER LED spot PAR High Lumen

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C |
| Condiciones de aplicación | |
| Tecnología inalámbrica | No aplica |
| Información del producto | |
| Nombre del producto del pedido | Master LED PAR30L 32W 30D 857 |
| Nombre del producto completo | Master LED PAR30L 32W 30D 857 |
| Full EOC | 871869673148200 |



| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Código del pedido | 929001354908 |
| N.º de material (12NC) | 929001354908 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8718696731482 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 6 |
| EAN/UPC - Caja | 8718696731499 |

Plano de dimensiones




| Product | D | C |
|-------------------------------|---------|--------|
| Master LED PAR30L 32W 30D 857 | 95.5 mm | 129 mm |

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 857



Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 32W 30D 857



Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 32W 30D 857

MASTER LED spot PAR High Lumen

Lifetime



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 857

