



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 83, 30000 h

La lampe Philips CorePro LED PLL est la solution idéale pour le remplacement des plafonniers et luminaires dans des applications d'éclairage général très diverses. Elle intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique, pour fournir des économies d'énergie importantes sur une durée de vie deux fois plus longue que les options fluorescentes.

Données du produit

Informations générales		Sécurité photobiologique selon EN 62471	
Culot	2G11	RGO	
Durée de vie nominale	30 000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Fréquence linéaire	39000-71000 Hz
Type de lampe	LED	Fréquence d'entrée	39000-71000 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Consommation électrique	16,5 W
Garantie	3 ans	Courant lampe (max.)	420 mA
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (min.)	290 mA
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Flux lumineux	2 000 lm	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Tension (nom.)	53-77 V
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	36W PL-L
Efficacité lumineuse (nominale)	121,00 lm/W	Courant d'appel sur secteur	-
Cohérence des couleurs	<6	Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A –	-
Indice de rendu de couleur (IRC)	83	Secteur	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

CorePro LED PLL

Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Compatibilité des ballasts	HF

Température

Température maximale du produit (nom.)	70 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	405 mm
Forme de la lampe	PL-L
Poids net (pièce)	0,160 kg


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS Marquage CE Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	17 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387352
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C

Données du produit



Nom du produit de la commande	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
Nom de produit complet	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
Code EOC	871869673966200
Code de commande	73966200
Code 12NC	929001381502
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696739662
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696739679

Schéma dimensionnel




Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	17 mm	38 mm	330 mm	405 mm	412 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Durée de vie





Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm


CorePro LED PLL

Durée de vie



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

