



Reflectoare cu spot CorePro LED

CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E14
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone
Perioadă de garanție	2 ani

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36°
Flux luminos	210 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	400 cd
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	75,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	210 lm

Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	2,8 W
Curent lămpă (nom.)	23 mA
Echivalent putere	40 W
Timp de pornire (nom.)	0,1 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,1 s
Factor de putere (fracție)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V


Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	57 °C

Reflectoare cu spot CorePro LED

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Material bec	Sticlă
Formă bec	R50
Greutate netă (bucată)	0,054 kg
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	3 kWh
Număr de înregistrare EPREL	397641
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4


Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
Condiții de utilizare	
Tehnologie fără fir	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
Numele complet al produsului	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
Full EOC	871869681175700
Cod de comandă	81175700
Număr material (12NC)	929001891102
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696811757
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696811764

Cote




Product	D	C
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Reflectoare cu spot CorePro LED


Date fotometrice




OSRAM Pseumetra 53 Philips Lighting B.V. Page 11

Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

