

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales			
Culot	E14	Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Durée de vie nominale	15 000 h	Flux lumineux	470 lm
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Type de lampe	LEDbulb	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Référence de mesure de flux	Sphere	Efficacité lumineuse (nominale)	109,00 lm/W
Garantie	2 ans	Cohérence des couleurs	<6
		Indice de rendu de couleur (IRC)	80
		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	840 [CCT of 4000K]		

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
---	-----

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,3 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.48
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	55 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	B35
Poids net (pièce)	0,012 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
---------------------------------	---

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387417
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Nom de produit complet	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Code EOC	871951434740300
Code de commande	34740300
Code 12NC	929002024392
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514347403
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514347410



Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm


Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Accent Lighting Spots - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Durée de vie



Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

