



# Klasszikus izzószálas LED fényforrások

## LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

A Classic filament LED fényforrás a klasszikus jól ismert hagyományos izzó formavilágát ötvözi a legújabb LED technológiával. Szemet gyönyörködtető melegfehér fényével és akár 90%-os energiamegtakarításával ideális alternatívát biztosít az elavult hagyományos fényforrások cseréjéhez

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam (óra)	15 000 h
Lighting Technology	LEDbulb
Fényárammérés referencia	Sphere
Jótállási idő	2 év
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	1 521 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	144,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	10,5 W
Fényforrás árama (névleges)	90 mA
Teljesítmény-egyenérték	100 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,52
Feszültség (névleges)	220-240 V

# Klasszikus izzószálas LED fényforrások

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	55 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Üveg
Teljes hossz	104 mm
Teljes szélesség	60 mm
Teljes magasság	104 mm
Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	104 × 60 × 104 mm
Fényforrásbúra formája	A60
Nettó tömeg (darab)	0,030 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági osztály	D
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	11 kWh
EPREL-regisztrációs szám	387432
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
EyeComfort	Igen

LED-es innovációk	EyeComfort
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C


  

Alkalmazási feltételek	
használható zárt lámpatestekben?	No

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	LED Classic 100 W A60 CW FR ND 1CT/10
Teljes terméknév	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10
Full EOC	871869970414800
Rendelési kód	70414800
Cikkszám (12NC)	929002026531
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699704148
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699704155


## Méretezett rajza




Product	D	C
LED Classic 100 W A60 CW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm

# Klasszikus izzószálas LED fényforrások


## Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10



Light Distribution Diagram - LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10



General uniform lighting - LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

## Élettartam



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

## Klasszikus izzószálas LED fényforrások

