



CorePro LED kapszula MV



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

CorePro, LED, Kapszula, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

A hálózati feszültségről üzemeltethető G9-es fejelésű LED kapszula irányított fényt sugároz, ezért valódi alternatívája a halogén kapszuláknak. Különösen alkalmas munkafelületek megvilágításához üzletekben, hotelekben és éttermekben, valamint ideális az asztali lámpákhoz és szekrények világításához. A CorePro LEDcapsule kompatibilis a G9 foglalattal rendelkező meglévő lámpatestekkel, amelyekben ki tudja váltani a halogén kapszulákat, így jelentős energia-megtakarítást és alacsony üzemeltetési költségeket biztosít kifogástalan fényminőség mellett.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G9
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérés referencia	Sphere
Jótállási idő	2 év

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	280 fok
Fényáram	570 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K

Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	118 lm/W
Szinkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	4,8 W
Fényforrás árama (névleges)	44 mA
Teljesítmény-egyenérték	60 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s

CorePro LED kapszula MV

Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,4
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	99 °C
---	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrás anyaga	Műanyag
Fényforrásbúra formája	Kapszula
Nettó tömeg (darab)	0,012 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági osztály	E
Megfelel kiemelő világításhoz	Nem
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
EPREL-regisztrációs szám	397600
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

EyeComfort	Igen
Villogás (PstLM)	1,0
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C

Alkalmazási feltételek

használható zárt lámpatestekben?	No
Vezeték nélküli technológia	Nem alkalmazható

Termékadatok

A termék megrendelési neve	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
Teljes terméknév	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
Full EOC	871869965818200
Rendelési kód	65818200
Cikkszám (12NC)	929002059802
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699658182
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699658199

Fotometriai adatok

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9
830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

CorePro LED kapszula MV

